



SGON 15x5 NBR-CO-55 M5-AG


Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Bağlantı	M5-M
Boyutlar (LxW)	15x5
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	17.00 mm
Nominal çap dn	1.20 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Yay stroku Z	0.7 mm
Vantuz genişliği Bs	5.00 mm
Ls	15.00 mm
Lmaks.(S)	15.50 mm
Bmax(S)	5.50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 15x5 NBR-CO-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.05.00229

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	3.10 N
Ağırlık	3.4 g
Boyutlar (LxW)	15 x 5
Cilt	0.175 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGON

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00229

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.05.00229**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N021 M5-AG DN200
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N021 M5-IG DN200

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.05.00229**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

