

Piastra di aspirazione (ovale)
SPLO 300x30 NBR-55




Art.-Nr.: 10.01.05.00184



SPLO 300x30 NBR-55

La piastra di aspirazione SPLO, disponibile in diversi diametri e valvola ad impulsi opzionale, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione SPLO 300x30 NBR-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	300 x 30
Altezza H	20,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	6,00 mm
Altezza H	20,00 mm
Lunghezza della testa Lk	320,00 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Larghezza ventosa Bs	30,00 mm
Ls	300,00 mm
Lmax.(S)	304,00 mm
Bmax(S)	33,00 mm
Bk	30,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00184

Piastra di aspirazione (ovale)
SPLO 300x30 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00184



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	400,00 N
Peso	600,0 g
Dimensione (lxl)	300 x 30
Volume	32,431 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPLO

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.00184



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00184