




SPLO 300x55 NBR-55

Die Saugplatte SPLO, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und mit optionalem Tastventil, wird mit anvulkanisierter Trägerplatte geliefert.

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Abmessung (LxB)	300 x 55
Höhe H	19,00 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Höhe H	19,00 mm
Kopflänge Lk	275,30 mm
Federweg Z	6,8 mm
Länge L3	273,00 mm
Breite B3	28,00 mm
Saugerbreite Bs	51,40 mm
Ls	296,40 mm
Lmax(S)	305,00 mm
Bmax(S)	60,00 mm
Bk	31,00 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten SPLO 300x55 NBR-55

Saugplatte (oval)

SPLO 300x55 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00187



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Werkstückradius min. (konvex)	50,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	710,00 N
Gewicht	530,0 g
Abmessung (LxB)	300 x 55
Volumen	92,727 cm ³
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.05.00187



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00187