


Art.-Nr.: 10.01.05.00284

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A           |
| Connessione                     | G1/4-IG                |
| Dimensione (lxl)                | 120x60                 |
| Materiale del nipplo            | Nichelato              |

SAOF 120x60 NBR-60 G1/4-IG

La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore    |
|---------------------------------|-----------|
| Altezza H                       | 32,00 mm  |
| Diametro nominale dn            | 8,00 mm   |
| Filettatura G1                  | G1/4"-IG  |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm    |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 6,0 mm    |
| Larghezza ventosa Bs            | 57,60 mm  |
| Ls                              | 126,60 mm |
| Lmax.(S)                        | 128,00 mm |
| Bmax(S)                         | 65,00 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAOF 120x60 NBR-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00284

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 75,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 312,00 N               |
| Peso                                       | 87,00 g                |
| Forza laterale                             | 254,0 N                |
| Forza laterale superficie oleosa           | 170,0 N                |
| Volume                                     | 39,900 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | SAOF                   |
| Dimensione (lxl)                           | 120x60                 |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.05.00284](http://www.schmalz.com/10.01.05.00284)

