

Art.-Nr.: 10.01.05.00229



SGON 15x5 NBR-CO-55 M5-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR проводящий
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Соединение	M5-M
Размеры (ДхШ)	15x5
Материал ниппеля	алюминий

Присоска SGON (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW) и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Присоски размером 24 x 8 мм и более поставляются с зажимом с двумя проушинами

Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, зажим с двумя проушинами



Конструктивные данные SGON 15x5 NBR-CO-55 M5-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	17,00 mm
Номинальный диаметр dn	1,20 mm
Резьба G1	M5-M
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	0,7 mm
Ширина присоски Bs	5,00 mm
Ls	15,00 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Bmax(S)	5,50 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00229



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR проводящий
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	4,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	3,10 N
Вес	3,4 g
Объем	0,175 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGON
Размеры (ДхШ)	15x5

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00229



Данные для заказа Запасные части 10.01.05.00229

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N021 M5-AG DN200	10.01.05.00126
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N021 M5-IG DN200	10.01.05.00125



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.05.00229

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (овальная)	SGO 15x5 NBR-CO-55 N021	10.01.05.00225

