

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 90x30 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00296




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	RA
Dimensione (lxl)	90x30
Materiale del nipplo	Alluminio

SAOF 90x30 NBR-60 RA

La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	22,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Lunghezza L4	32,00 mm
Larghezza ventosa Bs	30,60 mm
Ls	90,60 mm
Lmax.(S)	94,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAOF 90x30 NBR-60 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00296

1

Art.-Nr.: 10.01.05.00296

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	122,00 N
Peso	48,0 g
Forza laterale	96,0 N
Forza laterale superficie oleosa	64,0 N
Volume	7,000 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAOF
Dimensione (lx)	90x30

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.00296

