

Düz vantuz (oval)

SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00266




Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Bağlantı	G 1/4-IG
Boyutlar (LxW)	90x30
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipelini ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri

Yükseklik H	26,00 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Vantuz genişliği Bs	30,60 mm
Ls	90,60 mm
Lmaks.(S)	94,00 mm
Bmaks(S)	34,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00266

1

Düz vantuz (oval)

SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00266



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	40,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	122,00 N
Ağırlık	47,00 g
Yanal kuvvet	96,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	64,0 N
Cilt	7,000 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxW)	90x30

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00266

2