


Art.-Nr.: 10.01.05.00296



SAOF 90x30 NBR-60 RA

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные SAOF 90x30 NBR-60 RA

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	RA
Размеры (ДхШ)	90x30
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Длина L4	32,00 mm
Ширина присоски Bs	30,60 mm
Ls	90,60 mm
Lмакс.(S)	94,00 mm
Bмакс.(S)	34,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.05.00296



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	122,00 N
Вес	48,0 g
Поперечная сила	96,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	64,0 N
Объем	7,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (ДхШ)	90x30

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00296

