



Art.-Nr.: 10.01.05.00305

**Технические данные**

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	RA
Размеры (ДхШ)	120x60
Материал ниппеля	алюминий

SAOF 120x60 NBR-60 RA

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	27,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Длина L4	32,00 mm
Ширина присоски Bs	57,60 mm
Ls	126,60 mm
Lмакс.(S)	128,00 mm
Bмакс.(S)	65,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAOF 120x60 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00305



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	312,00 N
Вес	86,0 g
Поперечная сила	254,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	170,0 N
Объем	39,900 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (ДхШ)	120x60

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00305

