


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Bağlantı	RA
Boyutlar (LxW)	100x50
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOF 100x50 NBR-60 RA

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	25.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Yay stroku Z	5.0 mm
Uzunluk L4	32.00 mm
Vantuz genişliği Bs	48.10 mm
Ls	101.10 mm
Lmaks.(S)	106.00 mm
Bmax(S)	54.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOF 100x50 NBR-60 RA

Art.-Nr.: 10.01.05.00302

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	217.00 N
Ağırlık	72.0 g
Yanal kuvvet	181.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	121.0 N
Cilt	21.800 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxW)	100x50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00302

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00302