




SAOF 80x40 NBR-60 G1/4-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAOF 80x40 NBR-60 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG
Boyutlar (LxW)	80x40
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	20.00 mm
Nominal çap dn	5.00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Vantuz genişliği Bs	38.60 mm
Ls	80.60 mm
Lmaks.(S)	85.00 mm
Bmax(S)	43.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.05.00314

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	140.00 N
Ağırlık	34.0 g
Yanal kuvvet	110.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	100.0 N
Cilt	11.700 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxW)	80x40

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00314

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00314