

Art.-Nr.: 10.01.05.00353




## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A          |
| Соединение                    | M14x1.5-AG            |
| Размеры (ДхШ)                 | 140x70                |
| Материал ниппеля              | алюминий              |

SAOF 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value     |
|---------------------------|-----------|
| Высота H                  | 27,00 mm  |
| Номинальный диаметр dn    | 6,00 mm   |
| Резьба G1                 | M14x1.5-M |
| Длина резьбы LG1          | 10,0 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 22,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 7,0 mm    |
| Ширина присоски Bs        | 67,60 mm  |
| Ls                        | 140,60 mm |
| Lмакс.(S)                 | 149,00 mm |
| Bмакс(S)                  | 76,00 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAOF 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.05.00353



## Технические данные

| Attribute                               | Value                  |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Материал присоски                       | Нитрильный каучук NBR  |
| Твердость материала [Shore A]           | 60,0 Shore A           |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d    | 6,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)        | 90,0 mm                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)            | 425,00 N               |
| Вес                                     | 98,0 g                 |
| Поперечная сила                         | 344,0 N                |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 230,0 N                |
| Объем                                   | 57,300 cm <sup>3</sup> |
| Количество складок                      | 0,0                    |
| Семейство продуктов                     | SAOF                   |
| Размеры (ДхШ)                           | 140x70                 |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.00353](http://www.schmalz.com/10.01.05.00353)

