


Плоские присоски (овальные)
SAOF 60x23 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00373




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	RA
Размеры (ДхШ)	60x23
Материал ниппеля	алюминий

SAOF 60x23 NBR-60 RA

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированном в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	21,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Длина L4	32,00 mm
Ширина присоски Bs	21,60 mm
Ls	60,60 mm
Lмакс.(S)	64,00 mm
Bмакс.(S)	25,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAOF 60x23 NBR-60 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00373

Art.-Nr.: 10.01.05.00373



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	57,00 N
Вес	31,0 g
Поперечная сила	37,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	33,0 N
Объем	3,890 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (ДхШ)	60x23

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00373

