


Плоская присоска (овальная)
SGO 7x3.5 HT1-60 N003




Art.-Nr.: 10.01.05.00427



SGO 7x3.5 HT1-60 N003

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	7x3.5
Свойство материала	немаркий



Конструктивные данные SGO 7x3.5 HT1-60 N003

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	1,50 mm
Высота H	6,00 mm
Диаметр головки Dk	6,0 mm
Номинальный диаметр dn	1,50 mm
Внутренний диаметр d	1,50 mm
Ход пружины Z	0,8 mm
Ширина присоски Bs	3,50 mm
Ls	7,00 mm
Lmax.(S)	7,50 mm
Bmax(S)	4,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00427

Плоская присоска (овальная)
SGO 7x3.5 HT1-60 N003



Art.-Nr.: 10.01.05.00427



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,00 N
Вес	0,2 g
Семейство продуктов	SGO
Размеры (ДхШ)	7x3.5

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00427



Данные для заказа Аксессуары 10.01.05.00427

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N003 M3-AG DN100 10.01.01.00316



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00427