

Плоская присоска (овальная)
SGO 12x4 HT1-60 N020




Art.-Nr.: 10.01.05.00428



SGO 12x4 HT1-60 N020

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	12x4
Свойство материала	немаркий



Конструктивные данные SGO 12x4 HT1-60 N020

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	9,30 mm
Высота H	15,00 mm
Диаметр головки Dk	8,0 mm
Номинальный диаметр dn	1,50 mm
Внутренний диаметр d	4,20 mm
Ход пружины Z	0,5 mm
Ширина присоски Bs	4,00 mm
Ls	12,00 mm
Lмакс.(S)	13,00 mm
Вмакс(S)	5,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00428

Плоская присоска (овальная)
SGO 12x4 HT1-60 N020



Art.-Nr.: 10.01.05.00428



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,80 N
Вес	0,5 g
Семейство продуктов	SGO
Размеры (ДхШ)	12x4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00428



Данные для заказа Аксессуары 10.01.05.00428

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N020 M5-AG DN180 10.01.01.00312



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00428