




SGO 18x6 HT1-60 N021

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ (LxW)	18x6
材質	ノンマーキング



デザインデータ SGO 18x6 HT1-60 N021

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.00 mm
高さ H	12.00 mm
ヘッド径 Dk	8.5 mm
呼び径 dn	1.50 mm
内径d1	6.0 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	0.8 mm
高さ H3	5.50 mm
真空パッド幅 Bs	5.60 mm
Ls	17.60 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.05.00430



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	4.50 N
質量	0.50 g
製品ファミリー	SGO
サイズ (LxW)	18x6

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00430



発注データ アクセサリ 10.01.05.00430

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-AG DN200	10.01.05.00126
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-IG DN200	10.01.05.00125

