




SGO 24x8 HT1-60 N022

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Dimension (Lxl)	24 x 8
Propriété de la matière	non-marquant



Données de construction SGO 24x8 HT1-60 N022

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,00 mm
Hauteur H	12,00 mm
Diamètre de la tête Dk	11,5 mm
Diamètre nominal dn	1,50 mm
Diamètre intérieur d1	7,0 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Allongement du ressort Z	1,0 mm
Hauteur H3	5,50 mm
Largeur de la ventouse Bs	7,60 mm
Ls	23,60 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.05.00437

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	8,00 N
Poids propre	1,0 g
Dimension (Lxl)	24 x 8
Famille de produits	SGO

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00437

**Données de commande des accessoires 10.01.05.00437**

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350	10.01.05.00124
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123

