

Плоская присоска (овальная)
SGO 24x8 HT1-60 N022




Art.-Nr.: 10.01.05.00437



SGO 24x8 HT1-60 N022

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
Размеры (ДхШ)	24 x 8
Свойство материала	немаркий



Конструктивные данные SGO 24x8 HT1-60 N022

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	3.00 mm
Высота H	12.00 mm
Диаметр головки Dk	11.5 mm
Номинальный диаметр dn	1.50 mm
Внутренний диаметр d1	7.0 mm
Внутренний диаметр d	5.50 mm
Ход пружины Z	1.0 mm
Высота H3	5.50 mm
Ширина присоски Bs	7.60 mm
Ls	23.60 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00437

Плоская присоска (овальная)
SGO 24x8 HT1-60 N022



Art.-Nr.: 10.01.05.00437



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	8.00 N
Вес	1.0 g
Размеры (ДхШ)	24 x 8
Семейство продуктов	SGO

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00437



Заказать аксессуары для данных 10.01.05.00437

Тип	Номер товара
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350 10.01.05.00124
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350 10.01.05.00123



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00437