


Art.-Nr.: 10.01.05.00422

**Datos técnicos**


|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa           | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| Conexión                      | G1/4"-HE                         |
| Dimensión (LxAn)              | 45x15                            |
| Material de la boquilla       | Aluminio                         |
| Propiedades del material      | no deja marcas                   |

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG

La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGO – pieza elastomérica, disponible en diversas dimensiones (LxAn) y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
- a partir de dimension 24 x 8 mm se suministra con arandela de seguridad

Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad

**Datos de diseño**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 36,00 mm |
| Diámetro nominal dn    | 3,00 mm  |
| Rosca G1               | G1/4"-HE |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 2,0 mm   |
| Anchura de ventosa Bs  | 14,40 mm |
| Ls                     | 44,40 mm |
| Lmáx.(S)               | 46,00 mm |
| Bmáx(S)                | 16,50 mm |

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00422

**Datos técnicos**

| Material de ventosa                                 | Material de alta temperatura HT1 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dureza del material [Shore A]                       | 60,0 Shore A                     |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6,0 mm                           |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 10,0 mm                          |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 28,20 N                          |
| Peso                                                | 14,30 g                          |
| Volumen                                             | 2,306 cm <sup>3</sup>            |
| Número de pliegues                                  | 0,0                              |
| Familia de productos                                | SGON                             |
| Dimensión (LxAn)                                    | 45x15                            |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.05.00422**

| Typ                             | Número de artículo                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N023 G1/4-IG DN350<br>10.01.05.00121 |
| Arandela de seguridad           | ZOKL 15-18<br>10.07.10.00033                |

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.05.00422**

| Typ                     | Número de artículo                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ventosa plana (ovalada) | SGO 45x15 HT1-60 N023<br>10.01.05.00439 |
| Arandela de seguridad   | ZOKL 15-18<br>10.07.10.00033            |

