


Art.-Nr.: 10.01.05.00440



SGO 60x20 HT1-60 N023



Données de construction SGO 60x20 HT1-60 N023

Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Dimension (Lxl)	60x20
Propriété de la matière	non-marquant

Données de construction

Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre de la tête Dk	15,5 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Diamètre intérieur d1	13,0 mm
Diamètre intérieur d	11,50 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Hauteur H3	10,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	19,00 mm
Ls	59,00 mm
Lmax.(S)	61,00 mm
Bmax(S)	22,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00440

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	50,10 N
Poids propre	6,40 g
Famille de produits	SGO
Dimension (LxI)	60x20

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.05.00440**

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121

