




SGO 60x20 HT1-60 N023

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Dimensione (lxl)	60x20
Proprietà del materiale	antitraccia



Dati di costruzione SGO 60x20 HT1-60 N023

Dati di costruzione

Altezza H_2	8,00 mm
Altezza H	21,00 mm
Diametro della testa D_k	15,5 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Diametro interno d_1	13,0 mm
Diametro interno d	11,50 mm
Freccia elastica Z	2,5 mm
Altezza H_3	10,00 mm
Larghezza ventosa B_s	19,00 mm
L_s	59,00 mm
$L_{max}(S)$	61,00 mm
$B_{max}(S)$	22,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.05.00440

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	50,10 N
Peso	6,40 g
Famiglia di prodotti	SGO
Dimensione (lxl)	60x20

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.05.00440**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121

