

Art.-Nr.: 10.01.05.00424

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	G1/4"-F
Размеры (ДхШ)	75x25
Материал ниппеля	алюминий
Свойство материала	немаркий

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

Присоска SGON (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW) и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Присоски размером 24 x 8 мм и более поставляются с зажимом с двумя проушинами

Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, зажим с двумя проушинами

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	36,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	2,8 mm
Ширина присоски Bs	25,00 mm
Ls	75,00 mm
Lmax(S)	77,00 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00424



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	78,30 N
Вес	26,4 g
Объем	5,860 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGON
Размеры (ДхШ)	75x25

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00424



Данные для заказа Запасные части 10.01.05.00424

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Зажим с двумя проушинами	ZOKL 15-18	10.07.10.00033



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.05.00424

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (овальная)	SGO 75x25 HT1-60 N023	10.01.05.00441
Зажим с двумя проушинами	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

