

Art.-Nr.: 10.01.05.00511




SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG

真空パッド SAOFは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
接続	G1/4-IG
サイズ (LxW)	50x16
ニップル材質	ニッケルめっき

デザインデータ



属性	価値
高さ H	33.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
真空パッド幅 Bs	14.60 mm
Ls	48.60 mm
Lmax.(S)	52.00 mm
Bmax(S)	18.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00511



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	7.5 mm
吸着力 (-600mbar)	31.00 N
質量	33.0 g
水平方向の力	24.0 N
水平方向の力 油性表面	12.0 N
ボリューム	2.270 cm ³
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAOF
サイズ (LxW)	50x16

注記：吸着力：吸着力は、規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00511

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.05.00511