


Art.-Nr.: 10.01.05.00530




SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	M14x1.5-AG
Размеры (ДхШ)	50x16
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	28,00 mm
Номинальный диаметр dn	5,00 mm
Резьба G1	M14x1.5-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Ширина присоски Bs	14,60 mm
Ls	48,60 mm
Lmax(S)	52,00 mm
Bmax(S)	18,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00530



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	7,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	31,00 N
Вес	38,0 g
Поперечная сила	24,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	12,0 N
Объем	2,270 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (ДхШ)	50x16

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00530

