
**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-IG
Boyutlar (LxW)	50x16
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	33.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	3.0 mm
Vantuz genişliği Bs	14.60 mm
Ls	48.60 mm
Lmaks.(S)	52.00 mm
Bmax(S)	18.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00551

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7.5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	31.00 N
Ağırlık	33.0 g
Yanal kuvvet	24.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	12.0 N
Cilt	2.270 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxW)	50x16

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00551

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00551