

Düz vantuz (oval)

SAOF 80x40 NBR-45 RA




Art.-Nr.: 10.01.05.00580



SAOF 80x40 NBR-45 RA

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAOF 80x40 NBR-45 RA

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Bağlantı	RA
Boyutlar (LxW)	80x40
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	23,00 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Yay stroku Z	4,0 mm
Uzunluk L4	32,00 mm
Vantuz genişliği Bs	38,60 mm
Ls	80,60 mm
Lmaks.(S)	85,00 mm
Bmax(S)	43,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580

Art.-Nr.: 10.01.05.00580

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	140,00 N
Ağırlık	44,0 g
Yanal kuvvet	110,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	100,0 N
Cilt	11,700 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxW)	80x40

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00580

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580