

Ventouse plate (ovale)

## SAOF 90x30 NBR-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.05.00568




SAOF 90x30 NBR-45 G1/4-AG

La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Connexion	G1/4-AG
Dimension (LxL)	90x30
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction SAOF 90x30 NBR-45 G1/4-AG

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	19,00 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	30,60 mm
Ls	90,60 mm
Lmax.(S)	94,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00568](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00568)

1

Ventouse plate (ovale)

## SAOF 90x30 NBR-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00568



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	40,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	122,00 N
Poids propre	39,00 g
Force latérale	96,0 N
Force latérale surface huileuse	64,0 N
Volume	7,000 cm <sup>3</sup>
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAOF
Dimension (LxL)	90x30

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écartez de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.05.00568](http://www.schmalz.com/10.01.05.00568)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00568](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00568)

2