

Flachsauggreifer (oval)

## SAOF 80x40 NBR-45 RA

Art.-Nr.: 10.01.05.00580




### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	45,0 Shore A
Anschluss	RA
Abmessung (LxB)	80x40
Nippelwerkstoff	Aluminium

SAOF 80x40 NBR-45 RA

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.



Konstruktionsdaten SAOF 80x40 NBR-45 RA

### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	23,00 mm
Nenndurchmesser dn	4,00 mm
Federweg Z	4,0 mm
Länge L4	32,00 mm
Saugerbreite Bs	38,60 mm
Ls	80,60 mm
Lmax(S)	85,00 mm
Bmax(S)	43,00 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



Flachsauggreifer (oval)

## SAOF 80x40 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00580



### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	45,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	50,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	140,00 N
Gewicht	44,00 g
Querkraft	110,0 N
Querkraft geölte Oberfläche	100,0 N
Volumen	11,700 cm <sup>3</sup>
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SAOF
Abmessung (LxB)	80x40

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen.

Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



### Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.05.00580](http://www.schmalz.com/10.01.05.00580)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580)

2