


Art.-Nr.: 10.01.05.00581



SAOF 80x40 NBR-45 M10-AG

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные SAOF 80x40 NBR-45 M10-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Соединение	M10-AG
Размеры (ДхШ)	80x40
Материал ниппеля	Сталь

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	20,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Резьба G1	M10-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Ширина присоски Bs	38,60 mm
Ls	80,60 mm
Lmax(S)	85,00 mm
Bmax(S)	43,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00581



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	140,00 N
Вес	47,0 g
Поперечная сила	110,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	100,0 N
Объем	11,700 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (ДхШ)	80x40

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00581

