

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-AG




Art.-Nr.: 10.01.05.00594



SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-AG

La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-AG

Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Conexión	G1/4-AG
Dimensión (LxAn)	120x60
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Altura H	24,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	6,0 mm
Anchura de ventosa Bs	57,60 mm
Ls	126,60 mm
Lmáx.(S)	128,00 mm
Bmáx(S)	65,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00594

Art.-Nr.: 10.01.05.00594

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	312,00 N
Peso	77,00 g
Fuerza lateral	254,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	170,0 N
Volumen	39,900 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAOF
Dimensión (LxAn)	120x60

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

