

Ventouse plate (ovale)


## SAOF 80x40 NBR-45 RA

Art.-Nr.: 10.01.05.00580



SAOF 80x40 NBR-45 RA

La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.



Données de construction SAOF 80x40 NBR-45 RA

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Connexion	RA
Dimension (LxL)	80x40
Matière de l'insert	Aluminium

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,00 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Longueur L4	32,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	38,60 mm
Ls	80,60 mm
Lmax.(S)	85,00 mm
Bmax(S)	43,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580)

Ventouse plate (ovale)

## SAOF 80x40 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00580



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	140,00 N
Poids propre	44,00 g
Force latérale	110,0 N
Force latérale surface huileuse	100,0 N
Volume	11,700 cm <sup>3</sup>
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAOF
Dimension (LxL)	80x40

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écartez de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.05.00580](http://www.schmalz.com/10.01.05.00580)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00580)

2