


Art.-Nr.: 10.01.05.00595



SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-IG

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные SAOF 120x60 NBR-45 G1/4-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Соединение	G1/4-IG
Размеры (ДхШ)	120x60
Материал ниппеля	никелированный

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	32,00 mm
Номинальный диаметр dn	8,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Ширина присоски Bs	57,60 mm
Ls	126,60 mm
Lмакс.(S)	128,00 mm
Bмакс(S)	65,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00595



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	312,00 N
Вес	87,0 g
Поперечная сила	254,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	170,0 N
Объем	39,900 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (ДхШ)	120x60

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00595

