


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Bağlantı	RA
Boyutlar (LxW)	120x60
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOF 120x60 NBR-45 RA

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	27,00 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Uzunluk L4	32,00 mm
Vantuz genişliği Bs	57,60 mm
Ls	126,60 mm
Lmaks.(S)	128,00 mm
Bmax(S)	65,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOF 120x60 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00597

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	312,00 N
Ağırlık	86,00 g
Yanal kuvvet	254,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	170,0 N
Cilt	39,900 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxW)	120x60

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00597

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00597