

Art.-Nr.: 10.01.05.00607




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Соединение	M10-AG
Размеры (ДхШ)	140x70
Материал ниппеля	Сталь

SAOF 140x70 NBR-45 M10-AG

Присоска SAOF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	25,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Резьба G1	M10-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	7,0 mm
Ширина присоски Bs	67,60 mm
Ls	140,60 mm
Lmax(S)	149,00 mm
Bmax(S)	76,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAOF 140x70 NBR-45 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00607



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	90,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	425,00 N
Вес	96,0 g
Поперечная сила	344,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	230,0 N
Объем	57,300 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOF
Размеры (ДхШ)	140x70

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00607

