


**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Conexión	RA
Dimensión (LxAn)	140x70
Material de la boquilla	Aluminio

SAOF 140x70 NBR-45 RA

La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

**Datos de diseño**

Altura H	28,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Recorrido de resorte Z	7,0 mm
Longitud L4	32,00 mm
Anchura de ventosa Bs	67,60 mm
Ls	140,60 mm
Lmáx.(S)	149,00 mm
Bmax(S)	76,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SAOF 140x70 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00606

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	90,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	425,00 N
Peso	94,00 g
Fuerza lateral	344,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	230,0 N
Volumen	57,300 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAOF
Dimensión (LxAn)	140x70

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

