


**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 23
Conexión	G3/8-IG
Material de la boquilla	Niquelado

SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

La ventosa SAOF HT2, disponible en diversas dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica.

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	26,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Anchura de ventosa Bs	21,60 mm
Ls	60,60 mm
Lmáx.(S)	64,00 mm
Bmáx(S)	25,00 mm

Datos de diseño SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00741

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	57,00 N
Peso	44,7 g
Dimensión (LxAn)	60 x 23
Fuerza lateral	36,0 N
Volumen	3,890 cm ³
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	0,0
Conexión	G3/8" -HE
Familia de productos	SAOF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00741


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00741