

Art.-Nr.: 10.01.05.00746




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	90 x 30
Соединение	G1/4-IG
Материал ниппеля	никелированный

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Присоска SAOF HT2, доступная в различных размерах, поставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Ширина присоски Bs	30,60 mm
Ls	90,60 mm
Lmax(S)	94,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm

Конструктивные данные SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00746



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	122,00 N
Вес	56,0 g
Размеры (ДхШ)	90 x 30
Поперечная сила	94,0 N
Объем	7,000 cm ³
Термостойкость	200,0 °C
Количество складок	0,0
Соединение	G1/4" -F
Семейство продуктов	SAOF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00746


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00746