




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	80 x 40
接続	G1/4-IG
ニップル材質	ニッケルめっき

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

長円フラット真空パッド SAOF-HT2: 様々なサイズをラインアップ、ニップルが取り付けられた状態で納品されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	28.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリッパの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	4.0 mm
真空パッド幅 Bs	38.60 mm
Ls	80.60 mm
Lmax.(S)	85.00 mm
Bmax(S)	43.00 mm

デザインデータ SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00750



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
吸着力 (-600mbar)	140.00 N
質量	51.5 g
サイズ (LxW)	80 x 40
水平方向の力	108.0 N
ボリューム	11.700 cm ³
温度耐性	200.0 °C
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-F
製品ファミリー	SAOF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00750

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.05.00750