

Düz vantuz (oval)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00753




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	100 x 50
Bağlantı	G3/8-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Çeşitli boyutlarda mevcut olan SAOF HT2 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipel ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	30.50 mm
Nominal çap dn	8.00 mm
Dış G1	G3/8"-F
Dış uzunluğu LG1	9.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	5.0 mm
Vantuz genişliği Bs	48.10 mm
Ls	101.10 mm
Lmaks.(S)	106.00 mm
Bmax(S)	54.00 mm

Tasarım verileri SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00753

Düz vantuz (oval)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00753



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	217.00 N
Ağırlık	104.4 g
Boyutlar (LxW)	100 x 50
Yanal kuvvet	177.0 N
Cilt	21.800 cm ³
Sıcaklık direnci	200.0 °C
Körük Sayısı	0.0
Bağlantı	G3/8"-F
Ürün ailesi	SAOF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00753



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00753