


Art.-Nr.: 10.01.05.00754

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	100 x 50
Conexión	G1/4-IG
Material de la boquilla	Niquelado

SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

La ventosa SAOF HT2, disponible en diversas dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica.

**Datos de diseño**

Altura H	30,00 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Anchura de ventosa Bs	48,10 mm
Ls	101,10 mm
Lmáx.(S)	106,00 mm
Bmáx(S)	54,00 mm

Datos de diseño SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00754

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	217,00 N
Peso	91,60 g
Dimensión (LxAn)	100 x 50
Fuerza lateral	177,0 N
Volumen	21,800 cm ³
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	0,0
Conexión	G1/4"-HE
Familia de productos	SAOF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

