


Art.-Nr.: 10.01.05.00754

**Технические данные**

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	100 x 50
Соединение	G1/4-IG
Материал ниппеля	никелированный

SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

Присоска SAOF HT2, доступная в различных размерах, поставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	30,00 mm
Номинальный диаметр dn	8,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Ширина присоски Bs	48,10 mm
Ls	101,10 mm
Lmax(S)	106,00 mm
Bmax(S)	54,00 mm

Конструктивные данные SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00754



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	217,00 N
Вес	91,6 g
Размеры (ДхШ)	100 x 50
Поперечная сила	177,0 N
Объем	21,800 cm ³
Термостойкость	200,0 °C
Количество складок	0,0
Соединение	G1/4" -F
Семейство продуктов	SAOF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00754

