

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00754




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensione (lxl)	100 x 50
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Nichelato

SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

La ventosa SAOF HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione

Altezza H	30,00 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Larghezza ventosa Bs	48,10 mm
Ls	101,10 mm
Lmax.(S)	106,00 mm
Bmax(S)	54,00 mm

Dati di costruzione SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00754

Art.-Nr.: 10.01.05.00754

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	217,00 N
Peso	91,60 g
Dimensione (lxl)	100 x 50
Forza laterale	177,0 N
Volume	21,800 cm ³
Resistenza alla temperatura	200,0 °C
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G1/4"-IG
Famiglia di prodotti	SAOF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

