

Плоская присоска (овальная)
SAOF 60x23 HT2-65 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00847




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 23
Соединение	RA
Материал ниппеля	алюминий

SAOF 60x23 HT2-65 RA

Присоска SAOF HT2, доступная в различных размерах, поставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	21,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Длина L4	32,00 mm
Ширина присоски Bs	21,60 mm
Ls	60,60 mm
Lмакс.(S)	64,00 mm
Bмакс(S)	25,00 mm

Конструктивные данные SAOF 60x23 HT2-65 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00847

Art.-Nr.: 10.01.05.00847

**Технические данные**

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	57,00 N
Вес	33,5 g
Размеры (ДхШ)	60 x 23
Поперечная сила	37,0 N
Объем	3,890 cm ³
Термостойкость	200,0 °C
Количество складок	0,0
Соединение	Прямоугольный переходник
Семейство продуктов	SAOF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00847


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00847