


Ventosa plana (ovalada)

SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022

Art.-Nr.: 10.01.05.00935



SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022



Datos de diseño SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	30x10

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,00 mm
Altura H	12,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	11,5 mm
Diámetro nominal dn	2,50 mm
Diámetro interior d1	7,0 mm
Diámetro interior d	5,50 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Altura H3	5,50 mm
Anchura de ventosa Bs	9,40 mm
Ls	29,40 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00935

Ventosa plana (ovalada)

SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022



Art.-Nr.: 10.01.05.00935



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	12,20 N
Peso	2,8 g
Familia de productos	SGO
Dimensión (LxAn)	30x10

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00935



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00935