

Art.-Nr.: 10.01.05.00942



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
接続	M5-F
サイズ (LxW)	15x5
ニッブル材質	アルミ
材質	ノンマーキング

SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-IG

真空パッド SGONは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SGO: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ
- 24x8 mm以上のパッドの場合、回転防止用のイヤークランプが付属します。

スペアパーツ: 真空パッド SGO、接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP、イヤークランプ



デザインデータ SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	22.00 mm
呼び径 dn	1.20 mm
スレッド G1	M5-F
グリッパーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	0.7 mm
真空パッド幅 Bs	5.00 mm
Ls	15.00 mm
Lmax.(S)	15.50 mm
Bmax(S)	5.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.05.00942



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	4.0 mm
吸着力 (-600mbar)	3.10 N
質量	3.5 g
ボリューム	1.750 cm ³
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGON

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00942



スペアパーツの注文データ 10.01.05.00942

Typ	製品コード
長円フラット真空吸着パッド	SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021 10.01.05.00931
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-IG DN200 10.01.05.00125

