

Art.-Nr.: 10.01.05.00944



## 技術資料


真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
接続	M5-F
サイズ (LxW)	18x6
ニップル材質	アルミ

SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG

真空パッド SGONは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SGO: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ
- 24x8 mm以上のパッドの場合、回転防止用のイヤークランプが付属します。

スペアパーツ: 真空パッド SGO、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP、イヤークランプ



## デザインデータ

高さ H	22.00 mm
呼び径 dn	1.50 mm
スレッドG1	M5-F
グリッパーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	0.8 mm
真空パッド幅 Bs	6.00 mm
Ls	18.00 mm
Lmax.(S)	18.50 mm
Bmax(S)	7.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00944

 技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	4.0 mm
吸着力 (-600mbar)	4.50 N
質量	3.80 g
ボリューム	0.205 cm <sup>3</sup>
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGON
サイズ (LxW)	18x6

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.05.00944

Typ		本数
長円フラット真空吸着パッド	SGO 18x6 NBR-ESD-55 N021	10.01.05.00932
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-IG DN200	10.01.05.00125