


Art.-Nr.: 10.01.05.01037



SGO 30x10 SI-HD-65 N022

## Технические данные

| Attribute                     | Value         |
|-------------------------------|---------------|
| Материал присоски             | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A  |
| Размеры (ДхШ)                 | 30x10         |



Конструктивные данные SGO 30x10 SI-HD-65 N022

## Конструктивные данные

| Attribute              | Value    |
|------------------------|----------|
| Высота H2              | 3,00 mm  |
| Высота H               | 12,00 mm |
| Диаметр головки Dk     | 11,5 mm  |
| Номинальный диаметр dn | 2,50 mm  |
| Внутренний диаметр d1  | 7,0 mm   |
| Внутренний диаметр d   | 5,50 mm  |
| Ход пружины Z          | 1,5 mm   |
| Высота H3              | 5,50 mm  |
| Ширина присоски Bs     | 9,40 mm  |
| Ls                     | 29,40 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.01037



## Технические данные

| Attribute                     | Value         |
|-------------------------------|---------------|
| Материал присоски             | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A  |
| Всасывающая сила (-600 мбар)  | 12,20 N       |
| Вес                           | 2,8 g         |
| Семейство продуктов           | SGO           |
| Размеры (ДхШ)                 | 30x10         |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.01037](http://www.schmalz.com/10.01.05.01037)

Данные для заказа Аксессуары **10.01.05.01037**

| Тип                                           |                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N022 G1/8-AG DN350 | 10.01.05.00124       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N022 G1/8-IG DN350 | 10.01.05.00123       |

