




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДxШ)	90x30

SGO 90x30 SI-HD-65 N023



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8,00 mm
Высота H	21,00 mm
Диаметр головки Dk	17,5 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Внутренний диаметр d1	13,0 mm
Внутренний диаметр d	11,50 mm
Ход пружины Z	3,5 mm
Высота H3	10,00 mm
Ширина присоски Bs	29,00 mm
Ls	89,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SGO 90x30 SI-HD-65 N023

Art.-Nr.: 10.01.05.01041



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	112,60 N
Вес	25,7 g
Семейство продуктов	SGO
Размеры (ДxШ)	90x30

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.01041

Данные для заказа Аксессуары **10.01.05.01041**

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121

