




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A

SGO 45x15 SI-HD-65 N023



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	8,00 mm
Altezza H	21,00 mm
Diametro della testa Dk	15,5 mm
Diametro nominale dn	3,00 mm
Diametro interno d1	13,0 mm
Diametro interno d	11,50 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Altezza H3	10,00 mm
Larghezza ventosa Bs	14,40 mm
Ls	44,40 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGO 45x15 SI-HD-65 N023

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 45x15 SI-HD-65 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.01038



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	28,20 N
Peso	6,4 g
Famiglia di prodotti	SGO

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.01038



Ordinare gli accessori dati 10.01.05.01038

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01038