


Art.-Nr.: 10.01.05.01054

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Соединение	G1/8"-M
Размеры (ДхШ)	30x10
Материал ниппеля	алюминий

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG

Присоска SGON (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW) и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Присоски размером 24 x 8 мм и более поставляются с зажимом с двумя проушинами

Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, зажим с двумя проушинами



Конструктивные данные SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	17,00 mm
Номинальный диаметр dn	2,50 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	1,5 mm
Ширина присоски Bs	9,40 mm
Ls	29,40 mm
Lмакс.(S)	30,50 mm
Bмакс.(S)	11,50 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.01054



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	7,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	12,20 N
Вес	6,8 g
Объем	0,516 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGON
Размеры (ДхШ)	30x10

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.01054



Данные для заказа Запасные части 10.01.05.01054

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (овальная)	SGO 30x10 SI-HD-65 N022	10.01.05.01037
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350	10.01.05.00124
Зажим с двумя проушинами	ZOKL 11-13	10.07.10.00032

